

Инструменты для чистовой обработки отверстий

| | |
|--|------------------|
| Рекомендации по выбору инструмента | K4-K5 |
| Примеры использования | K6-K92 |
| Инструменты для развертывания | K94-K127 |
| RMS | K94-K97 |
| RMB | K98-K101 |
| RHM | K102-K112 |
| Многозубые развертки | K113-K114 |
| RIQ Quattro Cut и RIR | K115-K124 |
| Обработка седла и направляющей клапана | K125 |
| Форма для заказа разверток | K126 |
| Рекомендации по применению | K127 |
| Регулируемые патроны SIF | K128-K134 |
| Специальный инструмент со вставками PCD | K135-K138 |
| Система прецизионного растачивания Romicron | K139-K178 |
| Расточная система ModBORE | K180-K204 |

