











<p>Фреза KDMB™ со сферическим концом</p>  <p>Ap1: 3–16 мм Режущие кромки: 1 Диаметр: 6–32 мм Стр. R65–R68</p>	<p>Фреза KDMT™ • KDMS™</p>  <p>Ap1: до 8 мм Режущие кромки: 1 Диаметр: 8–32 мм Стр. R82–R83</p>	<p>Фреза KDMT™ для работы с большими подачами</p>  <p>Ap1: до 8 мм Режущие кромки: 1 Диаметр: 6–20 мм Стр. R82–R83</p> <p>HF</p>	
<p>Фреза KMM™</p>  <p>Ap1: 1 мм Режущие кромки: 2 Диаметр: 10–52 мм Стр. R89–R90</p> <p>k = 95°</p>	<p>Фреза для вертикального врезного фрезерования</p>  <p>Ap1: 11 мм Режущие кромки: 4 Диаметр: 32–160 мм Стр. R97–R99</p> <p>k = 88.5°</p>	<p>Фреза для плунжерного фрезерования • JIS</p>  <p>Ap1: 11 мм Режущие кромки: 4 Диаметр: 80–160 мм Стр. R100</p> <p>k = 88.5°</p>	<p>Фреза KDMR™</p>  <p>Ap1: до 54 мм Ap2 = до 10 мм Режущие кромки: 2 Диаметр: 16–50 мм Стр. R107–R110</p> <p>k = 90°</p>





Фрезы с пластинами из керамики



<p>Пластины из керамики RP с задним углом</p>  <p>Ap1: 3–6,3 мм Диаметр: 16–100 мм Стр. R115–R117</p> <p>Круглые пластины</p>	<p>Пластины из керамики RN без заднего угла</p>  <p>Ap1: 6 мм Диаметр: 50–160 мм Стр. R121</p> <p>Круглые пластины</p>
---	---

Резьбовые фрезы



<p>Резьбовые фрезы</p>  <p>Пластины: Длинные: STN 16, STN 27, STN 38 Стандартные: STN 11, STN 16, STN 27, STN 38 Mini - STN 10 Диаметр: 9–46 мм Стр. S9–S10</p>	<p>Резьбовые фрезы — коническая резьба</p>  <p>Пластины: STN 11, STN 16, STN 27 Диаметр: 10–42 мм Стр. S11</p>
<p>Резьбовые фрезы</p>  <p>Диаметр: 17–30 мм Стр. S4</p>	<p>Конические резьбовые фрезы</p>  <p>Диаметр: 14–26 мм Стр. S5</p>