



- лучший выбор

- альтернативный выбор

[illegible]

■ **NGP** • Пластины с положительным передним углом для обработки канавок

	размер пластины	W	Ap max	RR	T	K313	KC9110	KC9320	KCU10	KCU25	KC5010	KC5025	KC5410	KT315	KD1425	KB1630	KB6625
		mm	mm	mm	mm												
номер по каталогу																	
правое исполнение																	
NGP2031R	2	0,79	—	0,09	1,27				●		●		●				
NGP2M150R	2	1,50	—	0,19	2,79	●											
NGP2062R	2	1,58	—	0,19	2,79				●		●		●				
NGP2125R	2	3,18	—	0,19	2,79				●		●		●				
NGP3088R	3	2,24	—	0,19	2,39				●		●		●		●		
NGP3125R	3	3,18	—	0,19	3,81				●		●		●		●		
NGP3156R	3	3,96	—	0,19	3,81				●		●						
NGP3189R	3	4,80	—	0,57	3,81						●						
NGP4189R	4	4,80	—	0,57	6,35				●		●		●				
NGP4250R	4	6,35	—	0,57	6,35				●		●						
левое исполнение																	
NGP2031L	2	0,79	—	0,09	1,27				●		●		●				
NGP2M150L	2	1,50	—	0,19	2,79	●											
NGP2062L	2	1,58	—	0,19	2,79				●		●		●				
NGP2M200L	2	2,00	—	0,19	2,79	●											
NGP2125L	2	3,18	—	0,19	2,79				●		●		●				
NGP3088L	3	2,24	—	0,19	2,39				●		●				●		
NGP3125L	3	3,18	—	0,19	3,81				●		●		●		●		
NGP3156L	3	3,96	—	0,19	3,81						●						
NGP3189L	3	4,80	—	0,57	3,81						●						
NGP4189L	4	4,80	—	0,57	6,35				●		●						
NGP4250L	4	6,35	—	0,57	6,35				●		●						

ПРИМЕЧАНИЕ: Все сплавы KD и KB относятся к односторонним пластинам со вставками.
Показана пластина правого исполнения; пластина левого исполнения является ее зеркальным отображением.

■ NGD • Пластины для обработки глубоких канавок

	W	Ap max	RR	T											
номер по каталогу	размер пластины	mm	mm	mm	mm										
правое исполнение NGD3189R	3	4,80	—	0,57	6,35	●		●	●						
NGD4250R	4	6,35	—	0,57	12,70	●		●	●						
левое исполнение															
NGD3189L	3	4,80	—	0,57	6,35	●		●	●						
NGD4250L	4	6,35	—	0,57	12,70	●		●	●						

ПРИМЕЧАНИЕ: Пластины имеют одну режущую кромку.
Показана пластина правого исполнения; пластина левого исполнения является ее зеркальным отображением.

Обработка канавок и отрезка